

Schott-Steckverschraubung QSSF-1/4-3/16-U

Teilenummer: 153769

FESTO

mit Innengewinde.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	4 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	14 Nm
Produktgewicht	30 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde 1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3/16"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei