


Absperrventil HE-3-QS-1/2-U

Teilenummer: 153979

FESTO



Datenblatt

Merkmals	Wert
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Auswahl Zusatzfunktion	mit Abluftfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-1/2
Pneumatischer Anschluss 2	QS-1/2
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	wahlweise: Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Leitungseinbau
Normalnennendurchfluss	777.6 l/min
Nennweite	4.7 mm
Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geöltter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Klasse 4 nach ISO 14644-1
Mediumstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	46 g
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR