

# Schlauchtülle N-3/4-P-13-MS

Teilenummer: 15637

FESTO



## Datenblatt

Merkmals	Wert
Nennweite	11 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment	40 Nm
Produktgewicht	94 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Innen-Ø 13 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing