

Schlauchtülle N-3/4-P-19-MS

Teilenummer: 15638

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 16.5 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | gerade Form |
| Gebindegröße | 1 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.95 bar...16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 40 Nm |
| Produktgewicht | 96 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Innen-Ø 19 mm |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |