

Schwenkflansch SUA-100

Teilenummer: 157327

FESTO

für Zylinder ADVU, AEVU, passender Lagerbock LBN oder LN, LSN.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	100
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C
Produktgewicht	1.285 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Hülse	Federstahl
Werkstoff Lager	Kunststoff
Werkstoff Scheibe	Stahl verzinkt
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung	Stahl verzinkt
Werkstoff Welle	Stahl mit Schutzüberzug