

# Parallelbausatz EAMM-U-60-D32-67A-91

Teilenummer: 1577063

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                    | Wert                   |
|-----------------------------|------------------------|
| Baugröße                    | 60                     |
| Einbaulage                  | beliebig               |
| Getriebeübersetzung         | 1:1                    |
| Max. Drehzahl               | 6000 1/min             |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III     |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %               |
| Schutzart                   | IP40                   |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C         |
| Massenträgheitsmoment       | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0.07 Nm                |
| Übertragbares Drehmoment    | 3 Nm                   |
| Produktgewicht              | 1170 g                 |
| Schnittstellencode Aktuator | D32B                   |
| Schnittstellencode Motor In | 67A                    |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform           |