

Doppeltwirkender DNGU-40-40PPV-A

Teilenummer: 158015

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Montageart	Schraube
Form Außen	Profil
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
entspricht Norm ISO	ISO 6431
entspricht Norm VDMA	VDMA 24562
Abfrageart	magnetisch
Daempfungsort	Einstellbare, pneumatische Pufferung
Daempfungslaenge	21 mm
Verdrehsicherung	keine
Kolbennengroesse	40 mm
Hub	40 mm
Kolbenstangendurchmesser	16 mm
Gewindeart (Kolbenstange) (KK)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	12 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Gewindelaenge (Kolbenstange)	24 mm
Laenge ueber alles	203 mm
Betriebsdruck min.	0,6 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 Cel
Umgebungstemperatur max.	80 Cel
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Gewinde
Gewindeart (Lagerdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
LABS-Kriterium	frei
Anschlussart Abschlussdeckel	Gewinde
Gewindeart (Abschlussdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Vorlauf	754 N
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Rueckl.	633 N
Querkraft	180 N

Merkmal	Wert
Biegebelastung	2050 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf	0,35 l/Hub
Luftverbr. bei 6 bar Ruecklauf	0,3 l/Hub