

# Präzisionsmanometer MAP-40-6-1/8-EN

Teilenummer: 161127

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	40
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP43
Mediumtemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	R1/8
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Sichtscheibe	PS

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	60 g
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Skala	Doppelskala bar (außen) psi (innen)