

# Schalldämpfer UC-1/8

Teilenummer: 161419

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	1700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	59 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Produktgewicht	2.6 g
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform