

**HGP-35-A**

Parallelgreifer

Datenblatt

Teile-Nr.: 161828

Seite:1

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Funktionsweise	<b>doppeltwirkend</b>
Greifer-Funktion	<b>Parallel</b>
Anzahl Greifer-Finger	<b>2</b>
Antrieb	<b>2 Zylinder parallel</b>
Befestigungsart direkt	<b>Gewinde</b>
Abfrageart	<b>magnetisch</b>
Nutform	<b>NA5</b>
Kolbennengrösse	<b>35</b>
Betriebsdruck minimal	<b>2 bar</b>
Betriebsdruck maximal	<b>8 bar</b>
Umgebungstemperatur minimal	<b>5 °C</b>
Umgebungstemperatur maximal	<b>60 °C</b>
Anschlussart	<b>Innengewinde</b>
Anschlussgewinde	<b>G 1/8</b>
Werkstoff Rohr/Gehäuse	<b>Aluminium</b>
Werkstoff Abdeckung	<b>PA</b>
CT-Kriterium	<b>konform</b>
Produktgewicht	<b>1,21 kg</b>
Nenn-Greifkraft schliessen	<b>390 N</b>
Nenn-Greifkraft öffnen	<b>390 N</b>
Arbeitsfrequenz maximal	<b>4 Hz</b>
Nennzeit Öffnen/Schliessen	<b>60 ms</b>
Luftverbrauch bei 6bar/Hub	<b>0,1269 l</b>
Betriebsmedium	<b>gefilterte Druckluft</b>
Austauschbarkeit	<b>0,2 mm</b>
Wiederholgenauigkeit (+/-)	<b>0,02 mm</b>