


Handschiebeventil VBOH-32-G34

Teilenummer: 1629664

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | 3/2 bistabil |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Betätigungsart | manuell |
| Befestigungsart | Leitungseinbau einschraubbar |
| Normalnenndurchfluss | 7.691 l/min |
| Nennweite | 19,3 mm |
| Betriebsdruck Mpa | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 12 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Werkstoff Gehäuse | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Rastermaß | 57,5 mm |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Hülsen-Schieber |
| Steuerart | direkt |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Mediumstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Betätigungskraft | 70 N |
| Produktgewicht | 183 g |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |