

PAN-L-16x2-NT**Kunststoffschlauch**

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-35 - 80 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Shore-Härte	55 +/- 3
Farbe	natur
Innen-Durchmesser	12,000 mm
Aussen-Durchmesser	16,000 mm
Lebensmittel-Zulassung	90/128/EWG
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFEfrei
Produktgewicht nach Länge	0,0920 kg/m
Min. Biegeradius	94,000 mm
Werkstoff-Information Schlauch	TPE-A