

## KVI-CP-1-WS-WD-5

### Verbindungskabel

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannung AC	<= 60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Produktgewicht	283 g
Elektrischer Anschluss	Stecker gewinkelt / Dosen gewinkelt
Kabelaufbau	5 x 0,24 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Kabellänge	5 m
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Werkstoff-Information Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff-Information Kabelmantel	PUR
Werkstoff-Information Stecker	Bronze vergoldet