



Magnetventil CPE32-M2H-30L-1/2

Teilenummer: 163865

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltfunktion Symbol	3/2-Wegeventil, Grundstellung offen
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	3/2
Stroemungsrichtung reversibel	nein
Funktionsprinzip	Schieber
Form Funktionselement	Kolben
Ueberschneidungsfreiheit	ja
Steuerart	indirekt
Stelleigenschaft	monostabil
Rueckstellart	pneumatische Feder
Befestigungsart	Schraub
Anzahl Befestigungsmoeglichk.	1
Einbaulage beliebig	ja
Nennweite	15 mm
Betriebsdruck min.	2 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 Cel
Umgebungstemperatur max.	50 Cel
Mediumstemperatur min.	-10 Cel
Mediumstemperatur max.	50 Cel
Anschlussart Hauptanschluesse	Gewinde
Hauptanschl. Entlueft. gefasst	ja
Anschlussart Steuerhilfsluft Belueft.	Intern
Anschlussart Steuerhilfsluft Entluef.	Gewinde
Fassungsart Be- und Entlueftung	Interne Steuerhilfsluft, Entlueftung gefasst
Gewindeart (Hauptanschluesse)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/2 Zoll
Gewindeart(Steuerhilfsl.Entl.)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/8 Zoll
Norm Steckerbild	DI50:A
Betaetigung/Rueckstellung	Vorgesteuerte Spule : Luftfeder-Rueckstellung
Handhilfsbetaetigung	stoss-rueck/dreh-rast
Schaltzustandsanzeige	nein
Werkstoff Deckel	PA-Polymer

Merkmal	Wert
Werkstoff Gehaeuse	Alu-Druckguss
Werkstoff Dichtungen	NBR-Elastomer
LABS-Kriterium	frei
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	4500 l/min
Schaltzeit EIN/UM(dom)	33 ms
Schaltzeit AUS/UM	58 ms
Magnetsystem (Auslegung)	N1W
Spannungsart	AC/..
Nenn-Wechselspannung	110
Nenn-Anzugsleistung (AC)	5.0/3.7
Frequenz (AC)	50/60
Einschaltdauer Magnet	100 %
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Schutzart nach IEC 529 IP..	65