


Flachzylinder EZH-10/40-40-A-B

Teilenummer: 164990

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Hub	40 mm
Kolben-Ø	22 mm äquivalenter Durchmesser
Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Konstruktiver Aufbau	Kolben rechteckige Kolbenstange
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung	rechteckige Kolbenstange
Betriebsdruck	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	205 N
Theoretische min. Federrückstellkraft	18 N
Theoretische max. Federrückstellkraft	28 N
Produktgewicht	242 g
Befestigungsart	mit Querbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Deckel	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Kolbenstange	PA-verstärkt