

Lichtleiter SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Teilenummer: 165357

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Messverfahren	Einweglichtschranke Lichtleiter
Umgebungstemperatur	-20 °C...160 °C
Baugröße	M4
Produktgewicht	46 g
Werkstoff Gehäuse	Messing verchromt
Einstellbereich obere Grenze	280 mm
Umgebungstemperatur bewegter Einbau	-20 °C...120 °C
Schutzart	IP54
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L