



LRP-1/4-2,5-CT Präzisions-Druckregelventil

Merkmal	Wert
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Reglerfunktion	mit Sekundärentlüftung Ausgangsdruck konstant
Druckanzeige	G1/8" vorbereitet
Druckregelbereich	0,05 - 2,5 bar
Eingangsdruck 1	1 - 12 bar
Max. Druckhysterese	0,02 bar
Normalnenndurchfluss	1.800 l/min
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	380 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFEfrei
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR
Werkstoff-Information Gehäuse	Aluminium