

# Magnetspule MSN1W-24AC/12DC

Teilenummer: 170152

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100%
Leistungsfaktor $\cos \{\phi\}$	0.7
Spulenkennwerte	12 V DC: 5,0 W 24 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 7,5 VA, Halteleistung 5,0 VA 24 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5,0 VA, Halteleistung 3,7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	bei 50Hz $\pm 10 \%$ bei 60Hz -10...+20 %
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Mediumstemperatur	-10 °C...50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...50 °C
Produktgewicht	80 g
Elektrischer Anschluss	3-polig Form A clipbar nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	geklemmt mit Halteklammer
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer