


Cartridge QSP14-5/16-U

Teilenummer: 172986

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | gerade Form |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...60 °C |
| Befestigungsart | Befestigungsnadel |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Cartridge 14 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 5/16" " |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 23 °F...140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |