

Filter

LF-1-D-MAXI-NPT

Teilenummer: 173704

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

mit Schutzkorb.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | Maxi |
| Baureihe | D |
| Einbaulage | senkrecht |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Kondensatablass | manuell tastend |
| Max. Kondensatmenge | 80 cm ³ |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Betriebsdruck | 0 ... 16 bar |
| Normalnenndurchfluss | 5.300 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Haltewinkel wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 1 NPT |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Filter | PE |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |