

Feinfilterkombination LFMBA-3/4-D-MIDI-A-NPT

FESTO

Teilenummer: 173751

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Feinfilter 1 µm zur Vorfiltration und Feinfilter 0,01 µm, mit Metallschutzkorb.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------|---|
| Baugröße | Midi |
| Baureihe | D |
| Einbaulage | senkrecht |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Filterwirkungsgrad | 99,9999 % |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Betriebsdruck | 1,5 ... 12 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | 1,5 ... 60 °C |
| Restölgehalt | 0,01 mg/m ³ |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 3/4 NPT |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |