


Filter-Regelventil LFR-1/4-D-7-MINI-A-NPT

Teilenummer: 173771

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	Mini
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Max. Kondensatmenge	22 cm ³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	2 bar...12 bar
Max. Druckhysterese	0.2 bar
Normalnenndurchfluss	1500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte Gase
Mediumstemperatur	5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Produktgewicht	460 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Haltewinkel
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC