

Wartungseinheit FRC-1/8-D-O-MINI-NPT

Teilenummer: 173830

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Baugröße | Mini |
| Kondensatablass | manuell tastend |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Betriebsdruck | 1 bar...16 bar |
| Druckregelbereich | 0,5 bar...12 bar |
| Normalnenndurchfluss | 700 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 600 g |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 1/8 NPT |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |