

Wartungseinheit FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Teilenummer: 173882

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | Maxi |
| Einbaulage | senkrecht |
| Kondensatablass | manuell drehend |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Betriebsdruck | 1 bar...16 bar |
| Normalnenndurchfluss | 8500 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 2390 g |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Haltewinkel |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 3/4 NPT |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |