

# Schwenkflansch SNC-32

Teilenummer: 174383

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Baugröße                           | 32  |
| Basierend auf Norm                 | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                  |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L  |
| Umgebungstemperatur                | -40 °C...150 °C   |
| Produktgewicht                     | 93 g  |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform  |
| Werkstoff Befestigung              | Aluminium-Druckguss   |
| Werkstoff Bolzen                   | Stahl<br>verzinkt   |
| Werkstoff Schrauben                | Stahl<br>verzinkt   |
| Werkstoff Sicherung                | Federstahl<br>verzinkt  |