

Elektrikmodul CP-A08-M12-5POL

Teilenummer: 175640

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK EX Vorschriften nach UK RoHS Vorschriften
KC-Zeichen	KC-EMV
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Explosionsschutz	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (UKEX)
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Ex-Zündschutzart Gas	Ex ec IIC T5 Gc X
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C