


Steckdosenleitung KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Teilenummer: 177677

FESTO

vorkonfektioniert, für VUVB-, MEBH-, MOEBH-Ventile und N2-Magnete.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Elektrischer Anschluss	5-polig Dose gewinkelt Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	0,5 m
Kabeldurchmesser	4,6 mm
Kabelaufbau	3x0,5
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)
Farbe Kabelmantel	schwarz
Werkstoff Gehäuse	PA POM
Farbe Gehäuse	transparent
Werkstoff Steckkontakte	Bronze