

Feststelleinheit KPE-12

Teilenummer: 178466

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Einbaulage | beliebig |
| Klemmart mit Wirkrichtung | beidseitig Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft |
| Konstruktiver Aufbau | Kippscheiben |
| Varianten | einseitige Kolbenstange |
| Betriebsdruck Mpa | ≤ 1 MPa |
| Betriebsdruck | ≤ 10 bar |
| Lösedruck (MPa) | $\geq 0,3$ MPa |
| Lösedruck (bar) | ≥ 3 bar |
| zu klemmendes Rundmaterial | 12 mm |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Statische Haltekraft | 600 N |
| Produktgewicht | 270 g |
| Werkstoff Dichtungen | NBR TPE-U(PU) |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium eloxiert |
| Werkstoff Klemmbacken | Messing |
| Werkstoff Kolben | POM |