


## HEA-M3-G1/2

### Hand-Einschaltventil

Merkmal	Wert
Abluft-Funktion	nicht drosselbar
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	keine
Konstruktiver Aufbau	Platten-Schieber
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventil-Funktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck	0 - 12 bar
b-Wert	0,6
C-Wert	35 l/sbar
Normalnenndurchfluss	10.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumtemperatur	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Produktgewicht	499 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten



## HEA-M3-G1/2

### Hand-Einschaltventil

Merkmal	Wert
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss