


## HEB-M2-G1/4

### Hand-Einschaltventil

Merkmal	Wert
Abluft-Funktion	nicht drosselbar
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	keine
Konstruktiver Aufbau	Platten-Schieber
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventil-Funktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck	0 - 12 bar
b-Wert	0,8
C-Wert	11 l/sbar
Normalnenndurchfluss	4.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumtemperatur	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Produktgewicht	425 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten Kupfer- und PTFEfrei



## HEB-M2-G1/4

### Hand-Einschaltventil

Merkmal	Wert
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss