



LD-M3-G1/2-ECO-3 Membran-Lufttrockner

Merkmal	Wert
Baugröße	3
Baureihe	M
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Membrantrockner
Eingangsdruck 1	4 - 10 bar
Normalnennndurchfluss	200 l/min
Atmosphärischer Taupunkt	-20 °C
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft
Drucktaupunkt	-20 °C
Lagertemperatur	5 - 50 °C
Mediumstemperatur	5 - 50 °C
Umgebungstemperatur	5 - 50 °C
Produktgewicht	1.900 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	Aluminium-Knetlegierung