

Anschlussblock CPE18-PRSG-3

Teilenummer: 187825

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	3
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	225 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt