

Freilauf FLSM-10-L

Teilenummer: 188527

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	10
Drehrichtung	Linkslauf
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.85 Nm
Produktgewicht	160 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl
Werkstoff Welle	Einsatzstahl