

QST-CM-4**T-Steckverbindung**

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Betriebsdruck	-0,950 - 6,000 bar
Mediumstemperatur	0,0 - 40,0 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Nennweite	3,000 mm
Baugröße	Standard
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Oberflächenwiderstand	0,010 - 10,000 MOhm
Werkstoff-Hinweis	Antistatisch
Werkstoff-Information Gehäuse	PBT-verstärkt