

KDTAM-SB60-6-M12**Kabel**

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannung AC	<= 300 V
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Produktgewicht	354 g
Elektrischer Anschluss	5-polig / 9-polig M12x1 / Sub-D Stecker gerade / Dosen gerade
Kabelaufbau	7 x 0,24 mm ²
Kabeldurchmesser	5,9 mm
Kabellänge	6 m
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Gewindestecker
Werkstoff-Information Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoff-Information Gehäuse	PUR
Werkstoff-Information Kabelmantel	PUR
Werkstoff-Information Stecker	Kupfer-Legierung vergoldet