


Vakuumsauger-Halter

ESH-HD-3-PK

Teilenummer: 189238

FESTO

mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	6 mm
Volumen	0,343 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	44 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M4
Vakuumanschluss	PK-4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl