


# Vakuumsauger-Halter

## ESH-HDL-1-QS

Teilenummer: 189243

FESTO

mit langem Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern.



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	10 mm
Volumen	0,272 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	29 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	Durchmesser 3 mm
Vakuumanschluss	QS-4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl