

Vakuumsauger ESS-6-SF

Teilenummer: 189277

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|---|
| Min. Werkstückradius | 15 mm |
| Nennweite | 2 mm |
| Saugerdurchmesser | 6 mm |
| Saugervolumen | 0.015 cm ³ |
| Abwurfimpulstauglichkeit | 4 bar |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 2 |
| Saugerform | rund flach |
| Betriebsdruck | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...200 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 1.1 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 1.5 N |
| Produktgewicht | 0.2 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | Innendurchmesser 4 mm |
| Farbe | grau |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing vernickelt |

| Merkmal | Wert |
|-------------------|--------------|
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | FPM |