

Vakuumsauger ESS-20-SU

Teilenummer: 189295

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	60 mm
Nennweite	3 mm
Saugerdurchmesser	20 mm
Saugervolumen	0.318 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	16.3 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	23 N
Produktgewicht	6.4 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt

Merkmal	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR