

Rückschlagventil HA-1/2-QS-3/8-U

Teilenummer: 190856

FESTO

Durchfluss vom Außengewinde zum QS-Steckanschluss.
Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	QS-3/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennndurchfluss	1.800 l/min
Betriebsdruck	-1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. Differenzdruck öffnen	0,1 bar
Min. Differenzdruck schließen	0,2 bar
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	67 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform