


# Differenzdruck-Regelventil LRL-10-32-UNF-QS-5/32-U

Teilenummer: 190890  
Auslaufprodukt

ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Reglerfunktion	Differenzdruck konstant
Pneumatischer Anschluss 1	10-32 UNF-2A
Pneumatischer Anschluss 2	QS-5/32
Befestigungsart	einschraubbar
Eingangsdruk 1 MPa	0 ... 0,9 MPa
Eingangsdruk 1	0 ... 9 bar
Eingangsdruk 1 psi	0 ... 130,5 psi
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	9,5 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform