

# Vakuumsaugnapf ESV-50-SS

Teilenummer: 190996

FESTO



## Datenblatt

| Merkmals                         | Wert  |
|----------------------------------|---|
| Min. Werkstückradius             | 330 mm  |
| Saugerdurchmesser                | 50 mm   |
| Saugervolumen                    | 2.387 cm <sup>3</sup>                                       |
| Anschlusslage                    | oben  |
| Einbaulage                       | beliebig  |
| Saugerform                       | rund flach  |
| Betriebsdruck                    | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck                | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Betriebsmedium                   | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität                 | VDMA24364-Zone III  |
| Lebensmitteltauglichkeit         | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur              | -30 °C...180 °C   |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 105 N   |
| Produktgewicht                   | 11.2 g  |
| Farbe                            | transparent   |
| Shore-Härte                      | 50 +/- 5  |
| Werkstoff-Hinweis                | RoHS konform  |
| Werkstoff Sauger                 | VMQ (Silikon)   |