

CPE10SC-PRS-7

Anschluss-Block

Datenblatt

Teile-Nr.: 192535

Seite:1

Merkmal	Wert
Art Anschlussplatte/-leiste	Reihen-Anschlussleiste
Anzahl Ventilanschlüsse	7
Abstand Ventilanschlüsse	15,5 mm
Befestigungsart Anschlussplatte	Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	Schraubbefestigung
Betriebsdruck minimal	-0,9 bar
Betriebsdruck maximal	16 bar
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Gesammelte Hauptanschlüsse	1+3+5
Anschlussart Anschluss 1	Gewinde
Anschlussart Anschlüsse 3,5	Gewinde
Gewinde Anschluss 1	G 1/8
Gewinde Anschlüsse 3,5	G 1/8
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung
Betriebsmedium	Druckluft, Vakuum (auch geölt)