

# Wartungseinheit FRC-1/2-D-7-O-MAXI

Teilenummer: 192637


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb.

Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert  |
|---------------------------|---|
| Baugröße                  | Maxi  |
| Baureihe                  | D   |
| Betätigungssicherung      | Drehknopf mit Arretierung                                     |
| Einbaulage                | senkrecht +/- 5°  |
| Kondensatablass           | manuell drehend   |
| Konstruktiver Aufbau      | Filterregler ohne Manometer<br>Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge       | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Filterfeinheit            | 40 µm   |
| Schalenschutz             | Metallschutzkorb  |
| Druckanzeige              | G1/4 vorbereitet  |
| Betriebsdruck             | 1 ... 16 bar  |
| Druckregelbereich         | 0,5 ... 7 bar   |
| Max. Druckhysterese       | 0,4 bar   |
| Normalnennndurchfluss     | 7.700 l/min   |
| Betriebsmedium            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]                        |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Mediumstemperatur         | -10 ... 60 °C   |
| Umgebungstemperatur       | -10 ... 60 °C   |
| Produktgewicht            | 2.390 g   |
| Befestigungsart           | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2  |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2  |
| Werkstoff Gehäuse         | Zink-Druckguss  |
| Werkstoff Schale          | PC  |