

Steckdose MSSD-F-S-M16

Teilenummer: 192746

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	10
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	35 g
Elektrischer Anschluss	3-polig Dose Form B
Kabeldurchmesser	5.5 mm...8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	0.5 mm ² ...1 mm ²
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz