

Flächenportal EXCH-60-

Teilenummer: 1939785

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	senkrecht waagrecht
Konstruktiver Aufbau	Flächenportal
Betriebsdruck	8 bar
Max. Beschleunigung, horizontal	50 m/s ²
Max. Beschleunigung, vertikal	30 m/s ²
Max. Geschwindigkeit, horizontal	5 m/s
Max. Geschwindigkeit, vertikal	3 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Einschaltdauer	100%
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Maschinen-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für Maschinen
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 % nicht kondensierend
Schalldruckpegel	81 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	10 °C...50 °C
Nennlast bei maximaler Dynamik	6 kg
Befestigungsart	mit Befestigungsbausatz mit Justierbausatz mit Nutensteinen
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform