

# L-Steckverbindung CQL-28

Teilenummer: 194587

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                                   | Wert   |
|--|--|
| Nennweite                                  | 24.9 mm  |
| Einbaulage                                 | beliebig   |
| Gebindegröße                               | 1  |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip  |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.95 bar...7 bar  |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0.95 bar...10 bar   |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-Zone III   |
| Lebensmitteltauglichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation                      |
| Umgebungstemperatur                        | -25 °C...70 °C   |
| Produktgewicht                             | 106 g  |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Rohr-/Schlauch-Außen-Ø 28 mm                           |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Rohr-/Schlauch Außen-Ø 28 mm                           |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform   |
| Werkstoff Gehäuse                          | POM  |
| Werkstoff Lösering                         | POM  |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                               |