

# Kabeldose ASI-SD-FK180

Teilenummer: 196089

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	6.2 g
Elektrischer Anschluss	2-polig Dose gerade
Betriebsspannungsbereich DC	75 V
Betriebsspannungsbereich AC	60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...50 °C
Lagertemperatur	-30 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze