

ADVUP-25--A-P-A-S6

Mehrstellungszyylinder

Datenblatt

Teile-Nr.: 197309

Seite:1

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	Dämpfungsring intern (nicht einstellbar)
Verdrehsicherung	keine
Kolbennengrösse	25
X -Hub	X
Hub maximal bei X-Hub	500 mm
Kolbenstangendurchmesser	10 mm
Kolbenstangenende	Außengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 10x1.25
Betriebsdruck minimal	1,1 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	150 °C
Anschlussart Lagerdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Lagerdeckel	M 5
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Überzug Deckel	eloxiert
Überzug Rohr/Gehäuse	eloxiert
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	M 5
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	295 N
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Rücklauf	247 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/10mm	0,034 l
Luftverbrauch bei 6bar Rücklauf/10mm	0,029 l
Betriebsmedium	trockene gefilterte Druckluft