


# Terminal CPX

Teilenummer: 197330

FESTO

modulares Peripheriesystem für Ventilinseln.



Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Elektrische Ansteuerung	Feldbus integrierte Steuerung
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Schutzart	IP65 IP67
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK EX Vorschriften nach UK RoHS Vorschriften
KC-Zeichen	KC-EMV
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Ex-Zündschutzart Gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-Umgebungstemperatur	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LED Anzeigen	Busstatus Kanalstatus Modulstatus Systemstatus
Diagnose	Diagnose-Speicher Kanal- und modulorientierte Diagnose Unterspannung Module
Max. Adressvolumen Eingänge	64 Byte
Max. Adressvolumen Ausgänge	64 Byte
Parametrierung	Diagnoseverhalten Failsafe-Reaktion Forcen von Kanälen Signal-Setup
Interne Zykluszeit	< 1 ms
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Max. Stromversorgung	16 A